



Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 13ZOLL



Rendelési adatok

Rendelés száma	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 col

Figyelem:

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcsok száma	13
Kulcsnyílás méret	Colos

Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 7/8 coll	613520 7/8
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 15/16 coll	613520 15/16
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 3/8 coll	613520 3/8
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 13/16 coll	613520 13/16
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 3/4 coll	613520 3/4
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 9/16 coll	613520 9/16
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 1/4 coll	613520 1/4
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 1 coll	613520 1
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 5/16 coll	613520 5/16
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 5/8 coll	613520 5/8
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 1/2 coll	613520 1/2
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 11/16 coll	613520 11/16
Csillag-villáskulcs, col Kulcsnyílás 7/16 coll	613520 7/16