



Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz, 3/8 col, Kulcsnyílás: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637340 14
GTIN	4045197606020
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint. 12-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	14 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Profil oldali Ø	18 mm
Hossz	64 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Koronarugó
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs fej