

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kúpos kefekorong, sodrattal Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×menet M: 115XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Árucikk kategória	57L

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos **kefekorong** 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

**Felhasználás:**

**Váltakozó sodrat (jobbos / balos)** nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken való használathoz nyugodt járás mellett. Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

**M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

**Műszaki leírás**

Sörte vastagsága	0,5 mm
Sodratok száma	20
Kefe Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	24 mm
Maximális fordulatszám	12500 min <sup>-1</sup>

Keferész szélessége L <sub>1</sub>	12 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Váltakozó sodrat
Termék fajtája	Kúpos kefe