

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M:  
178XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Árucikk kategória	57L

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

**Felhasználás:**

**Balsodratú**, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revéltlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is. **M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	12500 min <sup>-1</sup>
Sörte vastagsága	0,5 mm
Sodratok száma	32
Keferész hossza H <sub>1</sub>	38 mm

Kefe $\varnothing D_1$	178 mm
Keferész szélessége $L_1$	14 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kefekorong