



Gyémánt vágótárcsa 4 in1 PREMIUM*** Premium, Tárcsa Ø: 230 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569735 230
GTIN	9003177046179
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Maximális teljesítmény és élettartam az optimális szemcseelosztású új szegmenstechnológiának köszönhetően. 20 – 30 %-kal gyorsabb vágás, **alacsonyabb vibráció és tisztább él** mellett. **Univerzálisan használható** betonban, gránitban, abrazív anyagokban, valamint vasbetonban. **Bevonat vastagság 14 mm.**

Szabvány:

Gyémánt vágótárcsák száraz és **nedves vágáshoz**. Furat Ø 22,23 mm.

Maximális teljesítmény és élettartam tiszta vágott peremmel. **Univerzálisan használható** betonhoz, gránithoz, abrazív anyagokhoz és acélhoz.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téglá, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Furat Ø: 22,23 mm

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóbevonat magassága	14 mm
Tárcsa Ø	230 mm
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágó csiszolótárcsa