


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kúpos kefekorong Váltakozó sodrat, INOX huzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×menet M: 115XM14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 571355 115XM14 |
| GTIN | 4017359380154 |
| Árucikk kategória | 57L |

Leírás**Kivitel:**

Kúpos **kefekorong** 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Sodratok száma | 20 |
| Sörte vastagsága | 0,5 mm |
| Kefe Ø D ₁ | 115 mm |
| Maximális fordulatszám | 12500 min ⁻¹ |
| Keferész hossza H ₁ | 24 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Keferész szélessége L ₁ | 12 mm |
| Menet M | M14 |
| Bevonat anyaga | INOX huzal |
| Sodrat | Váltakozó sodrat |
| Termék fajtája | Kúpos kefe |