



Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** nagyteljesítményű, Tárcsa Ø: 125 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569740 125
GTIN	9003174645399
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett portterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Nagyteljesítményű kivitel 10 ill. 12 mm bevonat vastagsággal. Minden építőanyaghoz alkalmas, hosszú élettartam, túlhevülés ellen védett.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téгла, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Furat Ø: 22,23 mm

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóbevonat magassága	10 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágó csiszolótárcsa