

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefekorong nylon sörték 0,50 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1:
100X12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**Hullámos **nylon sörték** adalék csiszolóanyag nélkül.**Felhasználás:**Kör- és szalagfűrész gépeken a **forgácshornyok tisztításához** és élrátét képződés megakadályozásához.**Műszaki leírás**

Furat Ø felfúrható, max.	20 mm
Kefe Ø D ₁	100 mm
Maximális fordulatszám	8000 min ⁻¹
Keferész hossza H ₁	21 mm
Kefeszélesség	12 mm
Furat Ø d ₁	12 mm

Bevonat anyaga	Nylon sörték
Sörte vastagsága	0,5 mm
Termék fajtája	Kefekorong