



## Csillag-villáskulcs, col, Kulcsnyílás: 7/8coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	613520 7/8
GTIN	4018754020232
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

#### Szabvány:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Figyelem:

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

#### Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

#### Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

### Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	10 mm
Kulcsnyílás	7/8 coll

Kulcs hossza L	260 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	15 mm
Csillag helyzete	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs