



Csillag-villáskulcs, col, Kulcsnyílás: 1 coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	613520 1
GTIN	4018754020256
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	12 mm
Kulcsnyílás	1 coll

Kulcs hossza L	300 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	16 mm
Csillag helyzete	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs