

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Sorjázó kefekorong mikroabrazív 1,1 mm, SiC 120, Kefe Ø
D1×bevonatszélesség L1: 250X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**

Felfogó furat 50,8 mm, kettős ékhoronnyal 13×7. Ettől eltérő furatok lehetségesek.

Hullámos, nagy szilárdságú **csiszoló nylon sörték**.

Felhasználás:

Minden szokásos asztali sorjázógéphez. A speciális huzal következtében különösen hosszú élettartam.

Rugalmas csiszolószál élek egyenletes sorjázásához és lekerekítéséhez, valamint felületek megmunkálásához.

Figyelem:

Csak a kefe hegye hat a munkadarabra. A túl nagy nyomóerő nem javítja az eredményt, azonban növeli a szükséges meghajtási teljesítményt és csökkenti a kefe élettartamát.

Műszaki leírás

Kefe Ø D ₁	250 mm
Maximális fordulatszám	3600 min ⁻¹

Kefeszélesség	58 mm
Keferész hossza H ₁	50 mm
Bevonat anyaga	Szilícium-karbiddal telítve
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Sörte vastagsága	1,1 mm
Meghajtó gép	Asztali sorjázógép
Termék fajtája	Kefekorong