

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kúpos kefekorong váltakozó sodrattal Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×menet
M: 100XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**

Kúpos **kefekorong** 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Sörte vastagsága	0,5 mm
Sodratok száma	18
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Kefe Ø D ₁	100 mm

Keferész hossza H_1	20 mm
Keferész szélessége L_1	12 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kúpos kefe