



## Csillag-villáskulcs, col, Kulcsnyílás: 13/16coll



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 613520 13/16  |
| GTIN              | 4018754020225 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

#### Szabvány:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Figyelem:

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

#### Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

#### Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

### Műszaki leírás

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kulcs hossza L            | 260 mm |
| Maximális pofamagasság h1 | 10 mm  |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Kulcsnyílás                         | 13/16 coll  |
| Kulcsnyílás méret                   | Colos       |
| Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$ | 15 mm       |
| Csillag helyzete                    | 15 fok      |
| Termék fajtája                      | Csavarkulcs |