

HOLEX**Csillag-villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613900 16
GTIN	4045197385161
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	8 mm
Kulcs hossza L	200 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	13 mm
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

