

HOLEX**Csillag-villáskulcs készlet, foszfátózott, Kulcsok száma: 19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613910 19
GTIN	4045197385307
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	19
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613900 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	613900 9
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613900 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613900 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613900 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613900 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613900 6
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613900 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613900 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613900 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613900 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613900 20
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613900 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613900 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613900 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613900 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613900 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613900 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613900 17