

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kúpos kefekorong váltakozó sodrattal Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×menet  
M: 115XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571300 115XM14
GTIN	4017359025772
Árucikk kategória	57L

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos **kefekorong** 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

**Felhasználás:**

**Balsodratú**, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

**M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

**Műszaki leírás**

Sodratok száma	20
Kefe Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	24 mm
Maximális fordulatszám	12500 min <sup>-1</sup>

Sörte vastagsága	0,5 mm
Keferész szélessége L <sub>1</sub>	12 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kúpos kefe