



Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	613710 9
GTIN	4045197159663
Árucikk kategória	61A

Leírás

Kivitel:

Sülyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal **AS-drive** profillal.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. kulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret

Figyelem:

AS-drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és úrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcsok száma	9
---------------	---

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott

Tartozék

Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 9	611700 9
Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 11	611700 11