

**HOLEX****Csillag-villáskulcs készlet, foszfátózott, Kulcsok száma: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613910 16
GTIN	4045197385314
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Tartalom:**

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	16
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

**Tartozék**

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613900 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613900 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613900 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613900 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 30 mm	613900 30
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 27 mm	613900 27
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 32 mm	613900 32
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613900 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613900 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 34 mm	613900 34
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613900 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613900 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613900 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613900 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613900 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613900 16