



Csillag-villáskulcs, col, Kulcsnyílás: 1.1/2coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613520 1.1/2 |
| GTIN | 4018754020324 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

| | |
|----------------|------------|
| Kulcsnyílás | 1.1/2 coll |
| Kulcs hossza L | 480 mm |

| | |
|--|-------------|
| Maximális pofamagasság h1 | 11 mm |
| Kulcsnyílás méret | Colos |
| Maximális gyűrűmagasság h _{2 max} | 19 mm |
| Csillag helyzete | 15 fok |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |