

**HOLEX****Csillag-villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílás: 34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613900 34
GTIN	4045197385260
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	34 mm
Maximális pofamagasság h1	14 mm
Kulcs hossza L	380 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	21 mm
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

