

**Csillag-villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílás: 4,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613950 4,5 |
| GTIN | 4045197441614 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------------|
| Kulcs hossza L | 100 mm |
| Kulcsnyílás | 4,5 mm |
| Maximális pofamagasság h1 | 4 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Maximális gyűrűmagasság h _{2 max} | 6 mm |
| Szabvány | DIN 3113 A |
| Szabvány | ISO 3318 |
| Szabvány | ISO 7738 |
| Csillag helyzete | 15 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |

| | |
|----------------------|-------------|
| Felület | krómozott |
| Terméknév attribútum | krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |