

FRIEDRICH
Kerepes hajtószár, 3/8 col reteszeléssel, irányváltós, teljesen szigetelt

Rendelési adatok

Rendelés száma	637650
GTIN	4007555310499
Árucikk kategória	66A

Leírás
Kivitel:

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig**, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (637650–637656sz.) kombinálhatóak egymással.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 200 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz	200 mm
Felület	Műanyag szigeteléssel
csuklós fejjel	nem
billenthető fej	nem
kioldóval	igen
kalapács funkcióval	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem
forgatható markolattal	nem

fokozatmentesen kihúzható

nem

Termék fajtája

Racsni