

FRIEDRICH**6-szög dugókulcs fej 3/8 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637656 17
GTIN	4007555300179
Árucikk kategória	66A

Leírás**Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig**, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (637650–637656sz.) kombinálhatóak egymással.

Műszaki leírás

Hossz	45 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Profil oldali Ø	28 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott, műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej

