

HOLEX**Csillag-villáskulcs készlet, foszfátózott, Kulcsok száma: 9****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613910 9 |
| GTIN | 4045197385284 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|--------------------|
| Kulcsok száma | 9 |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Csillag helyzete | 15 fok |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | foszfátózott |
| Terméknév attribútum | foszfátózott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 11 | 611700 11 |
| Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 9 | 611700 9 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm | 613900 17 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm | 613900 13 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm | 613900 8 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm | 613900 5,5 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm | 613900 18 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm | 613900 16 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm | 613900 10 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm | 613900 7 |
| Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm | 613900 19 |