

Präzisionswerkzeuge

Hosszú késes karos lemezolló, Modell: 4/300**Rendelési adatok**

Rendelés száma	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Árucikk kategória	76L

Leírás**Kivitel:**

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játégmentes készánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval. Könyökemelő áttétellel. Vágja a lemezt és a köracélt.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

A 769938 sz. tartalék felső kést és a 769939 sz. tartalék alsó kést lásd az alkatrészlistában.

A 769938 sz. tartalék felső kést és a 769939 sz. tartalék alsó kést lásd az alkatrészlistában.

Műszaki leírás

Kés hossza felül	355 mm
Súly	30 kg
Vágási teljesítmény lemezvastagság	4-ig mm
Vágásteljesítmény köracél Ø	13-ig mm

Kés hossz alul	300 mm
Modell	4/300
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Kés(alsó kés) Modell 4/300	769939 4/300
Kés(felső kés) Modell 4/300	769938 4/300