



## JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614875 17
GTIN	4013288184740
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású gyűrűs racsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel.

A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lapokkal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Csillag oldal 15°-ban hajlított, átkapcsolható.

#### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyűrűmagasság $h_2$	10,5 mm
Pofaszélesség $b$	37 mm
Pofamagasság $h_1$	8,5 mm
Gyűrű $\varnothing D$	33 mm
Kulcs hossza $L$	225 mm
Gyártó jelölése	6001 Joker Switch
Csillag helyzete	15 fok
Utánfogási szög	4,5 fok

Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Racsní, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs