



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 28 darabos, Típus: S



Rendelési adatok

Rendelés száma	637935 S
GTIN	4013288173881
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M12 menettel és belső hatszög csavarokhoz M6 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalma:

640395 sz. irányváltós kerepes hajtószár.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

6-szög bitek, 5/16 col: 4 db 675440 sz. 5; 6; 8; 10 méret

Bitek Phillips-hez, 5/16 col: 2 db 675400 sz. 2; 3 méret

BITS 5/16 col, Torx®-hoz: 8 db 675470 sz. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55 méret

Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 250 mm

Wobble toldószár: 1 db 50 mm

Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db 1/2 col négyszög betét - 5/16 col bitbefogó

Kerepes hajtószár (S méret): 1 db 640395 irányváltó karral

Kerepes hajtószár (P méret): 1 db 640390 sz. áttolható négyszög

Tárolás: Összecsukható tépőzáras textil tok

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	28
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	5-10 mm
Gyártó jelölése	8100 SC 8
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Hossz	325 mm
Szélesség	148 mm
Magasság	73 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Bit Phillipshez, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 2	675400 2
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX40	675470 TX40
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 8 mm	675440 8
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX45	675470 TX45
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX55	675470 TX55
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675440 6
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675440 3
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX50	675470 TX50
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX20	675470 TX20

Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX27	675470 TX27
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX25	675470 TX25
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675440 5
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX30	675470 TX30
„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval	640395