

## Dugós idomszer H7, Névleges Ø: 94mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484000 94
GTIN	2050001951953
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. Dugós idomszerek H7 tűrésosztállyal.

#### Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**
- **Közbelső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes Ø-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.**

### Műszaki leírás

Tűrésmező	H
Szabvány	DIN 7150-2
Szabvány	DIN 7164
Minőség	7
Névleges méret	94 mm
Idomszert fajtája	Meggy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem meggy-oldali idomszer
Kalibrálás	M2

Termék fajtája

Dugós idomszer

**Szolgáltatások**

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 200 mm

028300 200

DAkkS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 200 mm

028340 200