

FRIEDRICH**6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col teljesen szigetelt, Hatszög: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637654 8 |
| GTIN | 4007555307086 |
| Árucikk kategória | 66A |

Leírás**Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig**, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (637650–637656sz.) kombinálhatóak egymással.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Hatszög | 8 mm |
| Szigetelés nélküli pengehossz | 11 mm |
| Hossz | 80 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil | Hatszögműanyag |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel |
| tartógyűrűvel | nem |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

