

Beállító gyűrű DIN 2250 C, Névleges Ø: 152mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	484030 152
GTIN	2050001953278
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült **beállító gyűrűk** (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. **A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva.** A furat gyártói tűrése JS4.

Felhasználás:

Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

Szabvány:

Nach **DIN 2250 C.**

Figyelem:

További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.

Műszaki leírás

Tűrésmező	JS
Névleges méret	152 mm
Szabvány	DIN 2250 C
A furat gyártási tűrése	JS4

Alapanyag	idomszeracél
Minőség	4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Beállító gyűrű

Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 500 mm	028400 500
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 200 mm	028470 200