

## Beállító gyűrű DIN 2250 C, Névleges Ø: 206mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 484030 206    |
| GTIN              | 2050001949585 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült **beállító gyűrűk** (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. **A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva.** A furat gyártói tűrése JS4.

#### Felhasználás:

Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

#### Szabvány:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Figyelem:

**További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.**

### Műszaki leírás

|                |              |
|----------------|--------------|
| Névleges méret | 206 mm       |
| Tűrésmező      | JS           |
| Szabvány       | DIN 2250 C   |
| Alapanyag      | idomszeracél |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| A furat gyártási tűrése | JS4            |
| Minőség                 | 4              |
| Kalibrálás              | L7             |
| Termék fajtája          | Beállító gyűrű |

### Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 500 mm | 028400 500 |
|---|------------|