



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 32 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	637940
GTIN	4000896181407
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

6-szög dugókulcs fejek és **TiN bevonatú** rátűzőkulcsok az élettartam meghosszabbítása érdekében. TiN bevonatú pengék a nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel, belső hatlapú csavarokhoz M6 – M18 menettel,

belső Torx® csavarokhoz M4 – M10 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 16 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret

6-szög rátűzőkulcsok TiN bevonattal: 7 db 643233 sz. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz TiN bevonattal: 6 db TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50 méret

Toldószárak: 1 db 123 mm méret

Kardáncsukló: 1 db

Kerepes hajtószár: 1 db

Tárolás: Műanyag doboz kitámasztóval

Műszaki leírás

Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	32
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	5-14 mm
Hossz	355 mm
Szélesség	235 mm
Magasság	65 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 12 mm	643233 12
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 8 mm	643233 8
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 7 mm	643233 7
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 14 mm	643233 14
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 10 mm	643233 10
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 6 mm	643233 6
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 5 mm	643233 5