

HOLEX®**Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637817 6
GTIN	4045197219558
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 6-szög dugókulcs fejekkel 642220 sz.

Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

Keresztmarkolat: 1 db 641320

Toldószárak: 3 db 641020 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641620 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640220 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz

Hossz: 445 mm

Szélesség: 187 mm

Magasság: 51 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10 – 34 mm

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
--------	------------------

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	23
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-34 mm
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	445 mm
Szélesség	187 mm
Magasság	51 mm