

## Beállító gyűrű DIN 2250 C, Névleges Ø: 313mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484030 313
GTIN	2050001954886
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült **beállító gyűrűk** (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. **A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva.** A furat gyártói tűrése JS4.

#### Felhasználás:

Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

#### Szabvány:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Figyelem:

**További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.**

### Műszaki leírás

Tűrésmező	JS
Névleges méret	313 mm
Szabvány	DIN 2250 C
Alapanyag	idomszeracél

A furat gyártási tűrése	JS4
Minőség	4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Beállító gyűrű

### Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 500 mm	028400 500
---	------------