

Garant**Körfűrész lap, bevonat nélkül, Ø×vastagság: 125X3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Árucikk kategória	17C

Leírás

Kivitel:

GARANT keményfémbetétes fűrészlapoka pontos mélységű fűrészvágások érdekében. Egyenlőtlen osztású fűrészlapok a nyugodt járás biztosítása érdekében. Javasoljuk a radiális bemerülést a vibráció minimalizálása és a szerszám élettartamának növelése érdekében. Keményfém alapanyag. A fogalak és a fogak száma kifejezetten alumínium megmunkálásához kialakítva.

Műszaki leírás

Furat Ø	22 mm
Vastagság	3 mm
Ø	125 mm
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,025 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	42 mm
Fogak száma Z	16

Hozzávaló adapter	179902 125
Felszereltség	HM
Menesztőfuratok száma	5
Menesztőfurat osztókör	31,5 mm
Menesztő furat Ø	4,4 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		