

**Garant****Körfűrész lap, bevonat nélkül, Ø×vastagság: 100X3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Árucikk kategória	17C

## Leírás

### Kivitel:

**GARANT keményfémbetétes fűrészlapoka** pontos mélységű fűrészvágások érdekében. Egyenlőtlen osztású fűrészlapok a nyugodt járás biztosítása érdekében. Javasoljuk a radiális bemerülést a vibráció minimalizálása és a szerszám élettartamának növelése érdekében. Keményfém alapanyag. A fogalak és a fogak száma kifejezetten alumínium megmunkálásához kialakítva.

## Műszaki leírás

Ø	100 mm
Furat Ø	16 mm
Vastagság	3 mm
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,02 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	32 mm
Fogak száma Z	16

Hozzávaló adapter	179907 63; 80; 100
Felszereltség	HM
Menesztő furat Ø	4,4 mm
Menesztőfurat osztókör	25,5 mm
Menesztőfuratok száma	4
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		