

**Garant****Fűrészlap adapter, furattal, Fűrészlap Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179902 125
GTIN	4045197887139
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Ni bevonat a jobb kopás elleni védelem érdekében.

**Felhasználás:**

Fűrészrendszerhez való körfűrész lapokkal együtt. Horonymaráshoz és vágáshoz

**Figyelem:**

Felfogó furat Ø = szerszámbefogó kapcsolódás.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	38 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	45 mm
Szorítócsavar készlet	219985 (TX15; 4,2 Nm)
Rögzítőfuratok száma	5
Osztókör rögzítőfuratok	31,5 mm

Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Fűrészlap-befogó

---

## Tartozék

Rögzítőcsavar készlet10 darabos	219985
---------------------------------	--------