

Garant**Fűrészlap adapter, furattal, Fűrészlap Ø: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179902 160
GTIN	4045197887146
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Ni bevonat a jobb kopás elleni védelem érdekében.

Felhasználás:

Fűrészrendszerhez való körfűrész lapokkal együtt. Horonymaráshoz és vágáshoz

Figyelem:

Felfogó furat Ø = szerszámbefogó kapcsolódás.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	45 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
L_1	43 mm
Szorítócsavar készlet	219985 (TX15; 4,2 Nm)
Rögzítőfuratok száma	5
Osztókör rögzítőfuratok	43,5 mm

Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Fűrészlap-befogó

Tartozék

Rögzítőcsavar készlet10 darabos	219985
---------------------------------	--------