



## Görgőző szerszám G, MK3, Ø D: 36mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291562 36
GTIN	4060491001111
Árucikk kategória	29F

### Leírás

#### Kivitel:

CNC vezérlésű és hagyományos eszterga-, maró- és fúrógépeken való használathoz.  
Fokozatmentes beállítás a  $\mu\text{m}$  tartományban (állítási tartomány  $-0,05$  mm és  $+0,1$  mm között).

#### Előny:

**Kifejezetten sorozatgyártáshoz.** Maximális termelékenység a **görgőnkénti**  $0,05 - 0,3$  mm **előtolásoknak** köszönhetően.

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.

A szerszám visszahúzásakor az automatikus kioldás megakadályozza simára görgőzött felületek sérülését.

#### Felhasználás:

- **Mechanikus felületnemesítéshez.**
- **Minden fémes felület megmunkálásához  $1400 \text{ N/mm}^2$  szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.**
- **Megmunkálás jobb forgásiránnyal.**
- **IT8 tűrésosztályig.**
- **Max. Ø 49 mm furatokhoz.**

#### Figyelem:

10 mm Ø-től opcionálisan belső hűtéssel szállítható.

### Műszaki leírás

Névleges Ø D	36 mm
Tekercsek száma	6
állítási tartomány	$-0,05 / +0,1$ mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	35 mm

Hasznos hossz $L_N$	162 mm
Kinyúlási hossz $L_A$	163 mm
Szárbefogó típus	MK3
Termék fajtája	Simító szerszám