

**3M****Sisak kombináció PELTOR™ G3000 Forst, Szín: ORANGE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097814 ORANGE
GTIN	4046719736218
Árucikk kategória	04M

**Leírás****Kivitel:**

A gyakorlatban bevált 3 darabos erdőgazdálkodási fejvédelem kombináció, melynek tartalma:

- **Védősisak (G3000) UV szenzorral és kényelmes racsnis rendszerrel,**
- **Poliamid hálós rostély (5B)**
- **Fülvédő (SNR = 28 dB, H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).**

A fülvédőt kényelmesen fel lehet hajtani, ha nem használja.

**Felhasználás:**

Egész éves erdészeti munka, különösen láncfűrészsel végzett munka.

**Szabvány:**

DIN 397 (Helm); DIN EN 352-3 (Gehörschutz); DIN EN 1731 (Visier)

Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Sisakhéj anyaga: ABS

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 62 cm

Súly: 600 g

**Műszaki leírás**

Hidegállóság	-30-ig °C
--------------	-----------

Bőségállítás	Forgózár
Súly	600 g
Méret	53 - 62 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisakhéj anyaga	ABS
Szabvány	DIN EN 352-3
Szabvány	DIN EN 1731
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak