

3M**Ragasztó réteg, Szélesség×hossz (mm×m): 19X33**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **3M™ 969** egy kétoldalas átlátszó **ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül**. Azonnal tapad nagy erővel alacsony energetikájú anyagokhoz. Enyhén érdes vagy strukturált felületekhez.

Felhasználás:

Univerzálisan használható sokféle alapon takarólapok, táblák stb. felszereléséhez.

Alkalmazható:

Kézi letekerő 083631 sz. ATG700.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Szélesség	19 mm
Hossz	33 m
Ragasztó massa	akrilát
Burkolat anyaga	Szilikonos papír
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas

Hordozóanyag	tartó nélkül
Különlegesség	UV-álló
Béléssel	igen
Gyártó jelölése	969
Vastagság	0,13 mm
Festék	Átlátszó
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Felhasználás	Rögzítés
Eltarthatóság	12 hónap
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

ATG 700 kézi letekerő Típus ATG700	083631 ATG700
------------------------------------	---------------