

**Csomagoló ragasztószalag 6 darabos készlet, Szín: CLEAR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083673 CLEAR
GTIN	4042448029218
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, **halk letekerés**.

A **tesapack® 4024** egy **szinte láthatatlan** PP ragasztószalag. UV-, öregedés- és hőálló a jó megjelenés és a hosszabb élettartam érdekében.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	4024
Szélesség	50 mm
Vastagság	0,05 mm
Festék	Átlátszó
Hossz	66 m
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C

Ragasztó massa	akrilát
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hordozóanyag	PP fólia
Ragasztóerő acélon	25 N/mm
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	nyomtató
Különlegesség	halk letekerés
Szakítószilárdság	450 N/mm
Ragasztószalagok száma	6
Béléssel	nem
Hőálló max.	120 °C
Tágulási képesség	140 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Profi kézi letekerő

083676