

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	573515 80
GTIN	30048011643923
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

A Bristle speciális tisztítótárcsák homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

**Felhasználás:**

**Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el.** Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Felhasználás egyenes- és kisméretű sarokcsiszolókon az 554090 – 554094 sz. **Roloc™** csiszolótányérral (felfogó tüskével Ø 6 mm ill. M14 befogóval).

**Figyelem:**

A teljes Roloc™ Ø 50 mm és Ø 75 mm gyorscsere rendszert megtalálja az 554005 cikkszámától. Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Festék: sárga

Maximális fordulatszám: 18000 min<sup>-1</sup>

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Festék	sárga

Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	RD-ZB
Gyártó jelölése	RD-ZB
Termék fajtája	Fazékkefe

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval. kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 75 mm	554091 75