

**Mahr****Digitális kengyeles mikrométer készlet IP65 i-wi, Méréstartomány: 0-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Kengyeles mikrométer 421325 sz.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív beállító etalon.

**Műszaki leírás**

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	0 - 100 mm
Beállító etalonok száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	4
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S2
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020440 0-100

## Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK