

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer IP65, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421315 0-25
GTIN	4059192058395
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívra abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
Orsó Ø	6,5 mm
Leolvasás	0,00005 coll
Méréstartomány	0 - 25 mm

Hibahatár	2 µm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. mérésstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. mérésstartomány 25 mm	022000 25

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------