

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer IP65, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 421315 75-100 |
| GTIN | 4059192058425 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------------|
| Kalibrálás | B2 |
| Orsó Ø | 6,5 mm |
| Leolvasás | 0,00005 coll |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm |
| Méréstartomány | 75 - 100 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Leolvasás | 0,001 mm |
| Hibahatár | 3 µm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| IP védettségi osztály | IP 65 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Méréstechnika | digitális |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm | 022050 100 |
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm | 022040 100 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
| Beállító etalon Teljes hossz 100 mm | 421100 100 |