

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 2,5-12,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 438995 2,5-12,5 |
| GTIN | 2050001919304 |
| Árucikk kategória | 46Q |

Leírás**Kivitel:**

Egy fix és egy mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értékből kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőpad csatlakozó tartozékokkal és kezelési útmutatóval.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A3 méret, adatkábel 497440, interfész adapter 498954 sz. A4 méret.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-------------|
| Mérőerő | 0,8 - 1,3 N |
| Maximális horonymélység | 0,7 mm |
| Él rádiusza | 0,12 mm |
| Minimális horonyszélesség | 0,6 mm |
| Ismétlési pontosság | 0,005 mm |
| Hibahatár | ± 0,010 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 12 mm |
| Mérőérintkező hossza felül Hb | 0,9 mm |
| Mérőérintkező hossza alul Hf | 0,9 mm |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Energiaellátás | Akkus |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,002 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,005 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,01 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Bluetooth kapcsolat |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | Digitális |
| Kalibrálás | C7 |
| Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|---|----------|
| DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023460 S |
| KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023450 S |

Tartozék

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Csatlakozó kábel Típus USB2 | 497440 USB2 |
| Interfész adapter Típus A3 | 498954 A3 |

| | |
|--|-----------|
| Csatlakozó kábel Típus D2 | 497440 D2 |
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Csatlakozó kábel Típus D1 | 497440 D1 |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |
| Interfész adapter Típus A4 | 498954 A4 |