

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 5-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Árucikk kategória	46Q

**Leírás****Kivitel:**

Egy fix és egy mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értékből kiindulva meghatározhatók az eltérések.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Töltőpad csatlakozó tartozékokkal és kezelési útmutatóval.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel adapter 498954 sz. A3 méret, adatkábel 497440, interfész adapter 498954 sz. A4 méret.

**Műszaki leírás**

HM tapintógömb Ø	0,6 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	44 mm
Minimális horonyszélesség	0,8 mm
Maximális horonymélység	2,2 mm
Mérőerő	0,8 - 1,3 N
Ismétlési pontosság	0,005 mm

Hibahatár	± 0,010 mm
Mérőérintkező hossza felül Hb	2,2 mm
Mérőérintkező hossza alul Hf	2,2 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Akkus
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975

Csatlakozó kábel Típus D1	497440 D1
Interfész adapter Típus A3	498954 A3
Csatlakozó kábel Típus USB2	497440 USB2
Interfész adapter Típus A4	498954 A4
Csatlakozó kábel Típus D2	497440 D2