

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer IP65 i-wi, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421325 25-50
GTIN	4059192058760
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

A kényelmes **tűrés kijelzésnek köszönhetően figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz. STICK.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,5 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm

Leolvasás	0,00005 coll
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	2 µm
Kalibrálás	B2
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkks kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK