

HOLEX**Kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701515 180
GTIN	4045197887290
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	2K-markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	matt fényű
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

